



EPIC® MC Modül: 10-kutuplu

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

10 kutuplu modül, soketler veya pim kontakları ile seçilebilir ve örneğin baskı makinelerinde veya makine ve tesis yapımında kullanılabilir.

Bilgi

Data iletimi için ideal

**M****F**

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Baskı makineleri
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

IEC: 250 V

UL: 600 V

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modül: 10-kutuplu

Nominal akım (A):	CSA: 600 V maks. 10 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	10
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC Modül: 10-kutuplu

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
Modül: 10-pin					
10382400	MCS 10 CM	pin	10	1	10
10382500	MCB 10 CM	dişi	10	1	10