

EPIC® MC Modül Pnömatik 2-kutuplu

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Vanalı, iki kutuplu pnömatik modül, makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur ve -20 ile +100 derece arasında sıcaklık aralıklarında kullanılabilir.

Bilgi

2,5 ve 4mm borular için valfli pnömatik modüller



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Baskı makineleri
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Kontaklar:

Pirinç

Kontak sayısı:

2

Bağlantı yöntemleri:

Geçme bağlantı: iç çapları 2,5 mm/4,0 mm olan hortum için

Mekanik kullanım sayısı:

100

Son durum (24.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modül Pnömatik 2-kutuplu

Çalışma basıncı:	8 bar
Testing pressure:	10 bar
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC Modül Pnömatik 2-kutuplu

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Packaging unit
Modül: pnömatik 2-pin					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	pin	2	1	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	valf ile dışı	2	1	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	pin	2	1	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	valf ile dışı	2	1	10

EPIC® MC Modül Pnömatik 2-kutuplu