

EPIC® MC Modül: PROFIBUS DP

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

PROFIBUS DP modülü, kesintisiz veri yolu çalışması için uygundur ve montajın kolayca yapılmasını sağlayan bir vida bağlantısına sahiptir.

Bilgi

Kesintisiz fieldbus işlevi için Profibus DP modülü
Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Konnektörü çekerken kesintisiz fieldbus işlevi
En fazla 12 Mbit/sn iletim hızı
Vidalı bağlantısı ile kolay montaj
Gerilme önleyicili ekranlama bağlantısı

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

30 V

Nominal akım (A):

1 A

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modül: PROFIBUS DP

Pollution degree:	3
Kontaklar:	Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı:	2 / 4 + ekran
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı sonlandırma: Profibus kablosu için
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ... +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC Modül: PROFIBUS DP

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
Modül: Profibus DP					
10390400	MCS 2 SS	pin	2 + ekran	1	5
10390500	MCS 2 BS	dişi	2 + ekran	1	5