

## EPIC® MC modülü: HC1+PE

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.


Vida bağlantılı ve güçlendirilmiş koruyucu topraklamalı yüksek akım modülü, baskı makinelerinde ve kumanda sistemlerinde kullanım için uygundur.

### Bilgi


Vidalı bağlantı ve güçlendirilmiş koruma toprağı ile yüksek güç modülü  
Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol



M



F



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

### Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar  
Özel alet kullanmadan kolay montaj için 25mm<sup>2</sup>'ye kadar vida bağlantısı  
Arttırılmış güvenlik için ayrı koruyucu iletken

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Baskı makineleri  
Kontrol mühendisliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel)

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® MC modülü: HC1+PE**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nominal gerilim (V):     | konektör)<br>IEC: 1000 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V                                      |
| Nominal akım (A):        | 82 A   |
| Pollution degree:        | 3  |
| Kontakt direnci:         | < 2 mOhm   |
| Kontaklar:               | Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf  |
| Kontakt sayısı:          | 1 + PE   |
| Bağlantı yöntemleri:     | Screw termination: 10 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| Sıyırma uzunluğu (mm):   | 15   |
| Mekanik kullanım sayısı: | 100  |
| VDE-testi yapılmış:      | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.A870<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770 |
| Sıcaklık aralığı:        | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C  |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® MC modülü: HC1+PE**

| Ürün kodu                 | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------|--------------|
| Modül: Yüksek akım 1 + PE |               |             |                      |       |              |
| 10344600                  | MCS-HC 1+PE   | pin         | 1 + PE               | 2     | 5            |
| 10345600                  | MCB-HC 1+PE   | dişi        | 1 + PE               | 2     | 5            |

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16