




EPIC® MC modülü: HC2

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

2 kutuplu vida bağlantılı yüksek akım modülü, farklı fonksiyonların tek bir ürün içerisinde bir araya getirilmesi sayesinde yüksek esneklik sunar.

Bilgi

Vidalı bağlantısı olan 2 kutuplu yüksek güç modülü
Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol

**M****F**

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Özel alet kullanmadan kolay montaj için 25mm²'ye kadar vida bağlantısı

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Baskı makineleri
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC modülü: HC2

Nominal gerilim (V):	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal akım (A):	82 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	2
Bağlantı yöntemleri:	Screw termination: 10 - 25 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	15
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.A870 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC modülü: HC2

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
Modül: Yüksek akım 2pol					
10344100	MCS-HC 2	pin	2	2	5
10345100	MCB-HC 2	dişi	2	2	5