


EPIC® MC modülü: HC4+PE

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Yüksek gerilim sinyali ve yüksek akım modülü, çok sayıda fonksiyonu bir araya getirerek yüksek derecede esneklik sunar. Örneğin robotik alanında kullanılabilir.

Bilgi

Tekerlek üzerindeki kontaklarla işleme için uygun
Sıkma makinasıyla otomatik üretim için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Baskı makineleri
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

1.000 V

Nominal akım (A):

16 A

Pollution degree:

3

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC modülü: HC4+PE

Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	4 + PE
Bağlantı yöntemleri:	sıkmalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC modülü: HC4+PE

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
Modül: yüksek gerilim 4-pin + PE					
10383200	MCS 5 CG	pin	4 + PE	1	10
10383300	MCB 5 CG	dişi	4 + PE	1	10