


EPIC® MH Coax 2.5mm

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

EPIC® MH Coax, blendajlı 1 kutuplu modül, EMV korumalı sinyal aktarımı için 2,5 mm çaplı sağlam EPIC® H-BE kontaklar

Bilgi

Modüler fiş konektörü sistemi, piyasa standardına takılabilir
Veri ve sinyal iletimi için ekranlı modül.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Veri ve sinyal iletimi için ekranlı modül.

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Robot endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Coax 2.5mm

Yenilenebilir enerji
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	50
Nominal test gerilimi:	0,8 kV
Nominal akım (A):	16
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak sayısı:	1
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH Coax 2.5mm

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
44423262	EPIC® MHS Coax D=2.5mm	pin	1	10
44423263	EPIC® MHB Coax D=2.5mm	dişi	1	10