

EPIC® MH 8,0mm Terminaller

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Bilgi

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici



Voltaaj

Faydalar

Crimp connection for permanent vibration proof contacting
EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Robot yapımı
Fabrika mühendisliği
Yenilenebilir enerji
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 8,0mm Terminaller

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Kontak direnci:	< 5 mOhm
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma bağlantı: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	18
Mekanik kullanım sayısı:	500

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 8,0mm Terminaller

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Bağlantı kesiti (mm²)	Adet / Paket
EPIC® MH D=8.0 Terminaller				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	pin	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	dişi	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	pin	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	dişi	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	pin	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	dişi	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	pin	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	dişi	35	10