

EPIC® STA 14 Lehimli bağlantı

Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.


Lehim sonlandırması için olan, 3 Miliom'un altında iç dirençli konektör ek parçası, kumanda dolapları ve elektronik laboratuvarları için mükemmel seçimdir.

Bilgi

Ağır ortam koşullarında güvenilir sinyal iletimi için

Mekanik olarak dayanıklı yaylı kontaklar

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Güçlü yaylı kontaklar sayesinde iyi bağlantı.

Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.

Uygulama alanı

Kontrol sistemleri

Raf teknolojisi

Elektronik laboratuvar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Nominal akım (A):

IEC: 7,5 A

UL: 7,5 A

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 14 Lehimli bağlantı

Pollution degree:	CSA: 7,5 A
Kontak direnci:	2
Kontaklar:	< 3 mOhm
Kontak sayısı:	Bakır alaşım, kalaylı
Bağlantı yöntemleri:	14
Sıyırma uzunluğu (mm):	Lehimle bağlantı: en fazla 1,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	5
VDE-testi yapılmış:	100
Sıcaklık aralığı:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770 -40°C up to +80°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® STA 14 Lehimli bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
STA 14 lehimli bağlantı				
10490200	STA 14 SL	pin	1 - 14	5
10492200	STA 14 FL	Yay	1 - 14	5