EPIC® ULTRA H-A 3 TG

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konnektör muhafazası

EPIC® dikdörtgen konnektör kovan muhafazası, kovan düz kablo girişi, EMU koruması, korozyona karşı dayanıklı, UL50E, Nema 250

Bilgi
EMC koruması
Korozyona dayanıklı
Made in Germany



- Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
- Yiyecek & İçecek
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Ray
- Rüzgar Enerjisi
- Dış kullanım için uygun
- Kimyasallara dayanıklı
- Korozyona dayanıklı

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG


Mekanik dayanım


Alan gereksinimi


Sağlam


Parazit sinyalleri


Su geçirmez

Faydalar

EPIC® ULTRA H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük EMU muhafazalarını içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.
Kovan muhafazası, piyasadan edinilebilir birçok muhafazayla (montaj, taban veya kaplin muhafazası) takılabilir.
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Kilitlenmiş koruma sınıfı IP 65'e uygundur.
Koruma sınıfı NEMA 250 uyarınca sınıflandırıldı ve UL50E uyarınca kontrol edildi.
Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.
Özellikle ürünün su, temizlik maddeleri ve tuz içeren maddeler ile temas ettiği ortamlar için.
Özellikle elektromanyetik uyumluluğun (EMU) talep ediliği ortamlar için.
Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.
Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2
DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprey testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat
DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı
Teslimat uçlar için paslanmaz çelik cıvata dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Çinko döküm kalıp, nikel kaplı
Koruma sınıfı:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	20	10

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16