




## EPIC® H-EE 92

Kanıtlanmış H-BE serisine dayanan yüksek kontak yoğunluklu H-EE iç kısımları.

Dikdörtgen konnektörlere montaj için öngörülen konnektör ek parçası, örneğin makine ve tesis yapımında çok sayıda uygulamayı destekler.

### Bilgi

Orta seviyede güç için yüksek kontak yoğunluklu iç kısımlar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımı

### Faydalar

Çok dar alanlarda çok sayıda pinler için makineyle işlenmiş kontakları olan H-DD iç kısımları  
H-B muhafaza içinde montaj için

### Uygulama alanı

Makine Mühendisliği  
Fabrika mühendisliği  
Cihaz ve aparat yapımı

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için  
kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-EE 92**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nominal akım (A):        | IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A          |
| Pollution degree:        | 3                                           |
| Kontak direnci:          | < 2 mOhm                                    |
| Kontaklar:               | Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf        |
| Kontak sayısı:           | 46 + PE                                     |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkmalı bağlantı: 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Mekanik kullanım sayısı: | 100                                         |
| VDE-testi yapılmış:      | UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770       |
| Sıcaklık aralığı:        | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C           |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-EE 92

| Ürün kodu              | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Ürün tanımı | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| H-EE 92 sıkma bağlantı |               |             |             |                      |              |
| 10186500               | H-EE 46 SC    | pin         | işlenmiş    | 47 - 92              | 5            |
| 10187500               | H-EE 46 BC    | dişi        | işlenmiş    | 47 - 92              | 5            |