

EPIC® POWER LS1 Contacts female

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar


EPIC® POWER LS1 Contacts female

Bilgi

Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır

Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır

Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 Contacts female

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Adet / Paket
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	-
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	D6, A6 tipi için	-
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	D6, A6 tipi için	-
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm ²	LS1 D6, A6	-
1mm kontaklar, kovan, sıkıştırma				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	100
2mm kontaklar, kovan, sıkıştırma				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	10

EPIC® POWER LS1 Contacts female