



EPIC® POWER LS1 A1

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

Ön duvar montajı için EPIC® LS1 güç konektörü panel tabanı

Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Sağlam

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A1



Parazit sinyalleri



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

En küçük montaj alanında yüksek güç, Elektrik motorları için en uygun çözüm

EMC - Optimum dizayn

Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630 V (2 mm kontaklar) 250 V (1 mm kontaklar)
Nominal test gerilimi:	6 kV (2 mm kontaklar) 4 kV (1 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar) 7 A (1 mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 0,5 - 2,5 mm ² (2 mm kontaklar) Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm ² (1 mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. B25 UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A1

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS1 A1

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontaklar dahildir	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip LS1 A1, önden duvar montajlı, 6-pimli, pin kontaklar için						
76003000	LS1 A1	6	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	5
76003510	LS1 A1	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	20
Tip LS1 A1, önden duvar montajlı, 8-pimli, pin kontaklar için						
76004000	LS1 A1	8	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	5
76004510	LS1 A1	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	20

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16