

EPIC® POWER M17 A3

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler


EPIC® M17 döner elektrik paneli montaj tabanı, açılı

Bilgi

310° döndürülebilir kablo çıkışı

Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Daha yüksek akım için daha az kontaklı versiyon

Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı

EMC koruması

Uygulama alanı

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Fabrika mühendisliği, makine üretimi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M17 A3

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör) ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630V: 2mm ve 1mm kontaklar 60V: 0,6mm kontaklar
Nominal test gerilimi:	6KV: 2mm ve 1mm kontaklar 1,5KV: 0,6mm kontaklar
Nominal akım (A):	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Kontaklar:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma: 3+PE: 0,5-2,5mm ² , 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1mm ² , 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5mm ²
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M17 A3

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip M17 A3, açılı ve döndürülebilir				
44423085	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423080	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423086	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423081	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423087	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423082	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423088	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423083	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423089	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5
44423084	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16