

EPIC® POWERLOCK A6 S

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konektör

120mm²'ye kadar vidalı bağlantılar için EPIC®POWERLOCK panel tabanı kaynağı, 400A

Bilgi

Ekranlanmamış tek damarlı güç kablosu için konektör

Made in Europe



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı

Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri

Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için

Mobil ve sabit güç dağıtımı için

Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için

Işık ve ses teknolojisi

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 S

Ürün özellikleri

Panel montaj tabanı, düz giriş, düz conta dahil
Kontak tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	Vida maks. 400 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf piring
Kontak sayısı:	1
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 50 - 120 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: PBT Kontak tutma pimi: PA
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı) IP 20 (eşleştirilmemiş)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	VDE Kayıt No. D42
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK A6 S

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Buat A6, kaynak				
44420277	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, Yeşil	1
44420278	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, Mavi	1
44420279	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kahverengi	1
44420280	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, Siyah	1
44420281	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, Gri	1
Type A6, kaynak - L2 / siyah ile bağlantılı olarak doğru akım uygulamaları için				
44420321	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kırmızı	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK A6 S