


## EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole

M23 dairesel konnektörler için elemanlar

M23 yuvarlak konektör serisi için 6 kutuplu EPIC® SIGNAL M23 ara parçaları

### Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Sağlam



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Farklı paket seçenekleri ile M23 iç kısımların ileri prosesi. Sıkmalı veya lehimli kontaklar ile ayrı ayrı montaj için uygun doldurulmamış veya lehimli kontaklar ile tam monte edilmiş iç kısımlar.

### Uygulama alanı

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole

Fabrika mühendisliği  
Ölçüm ve kontrol teknolojisi  
Cihaz yapımı

### Teknik Veri

|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5:    | ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar                                                       |
| Sınıflandırma ETIM 6:    | ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı                                          |
| Nominal gerilim (V):     | IEC 61984 uyarınca: 150 V                                                                                                                             |
| Nominal test gerilimi:   | 4 kV                                                                                                                                                  |
| Nominal akım (A):        | 18 A                                                                                                                                                  |
| Pollution degree:        | 3                                                                                                                                                     |
| Kontak direnci:          | < 4 mOhm                                                                                                                                              |
| Kontaklar:               | Altın kılıf piring                                                                                                                                    |
| Kontak sayısı:           | 6<br>6*2mm kontaklar                                                                                                                                  |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkma sonlandırma: 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>Lehimli sonlandırma: en fazla 2,5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Mekanik kullanım sayısı: | 100                                                                                                                                                   |
| VDE-testi yapılmış:      | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir)<br>UL Dosya Numarası: E249137 |
| Sıcaklık aralığı:        | -25°C up to +125°C                                                                                                                                    |

### Uyarı

Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole**

| Ürün kodu                                                                          | Ürünün tanımı | İç kısımlar              | Kontaklar dahildir | pin konfigürasyonu | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 6 kutuplu ek parçalar, P parça = sola döner (konnektör görünümü saat yönü tersine) |               |                          |                    |                    |              |
| 73002760                                                                           | P parçası     | Kontaklar olmadan        | -                  | 6                  | 5            |
| 73002761                                                                           | P parçası     | Kontaklar olmadan        | -                  | 6                  | 20           |
| 73002762                                                                           | P parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 5            |
| 73002763                                                                           | P parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 20           |
| 73002764                                                                           | P parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 5            |
| 73002765                                                                           | P parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 20           |
| 6 kutuplu ek parçalar, E parça = sağa döner (konnektör görünümü saat yönünde)      |               |                          |                    |                    |              |
| 73002766                                                                           | E-Parçası     | Kontaklar olmadan        | -                  | 6                  | 5            |
| 73002767                                                                           | E-Parçası     | Kontaklar olmadan        | -                  | 6                  | 20           |
| 73002768                                                                           | E-Parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 5            |
| 73002769                                                                           | E-Parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 20           |
| 73002770                                                                           | E-Parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 5            |
| 73002771                                                                           | E-Parçası     | + pin kontaklar, lehimli | 6                  | 6                  | 20           |



Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole**

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16