EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub


M23 dairesel konnektörler için elemanlar

M23 yuvarlak konektör serilerinin makaralarındaki D-Sub kontaklar için 12 kutuplu EPIC® M23 Ara Parçalar

Bilgi
D-Sub şerit kontaklar için
Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
Made in Germany







- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Rüzgar Enerjisi
- Kimyasallara dayanıklı
- Mekanik dayanım
- Montaj süresi
- Sağlam
- Onay sertifika çeşitleri

Faydalar
Makara üzerinde D-Sub kontakların kullanımı sayesinde etkin montaj

Son durum (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Cihaz yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC 61984 uyarınca: 100 V
Nominal test gerilimi:	1,5 kV
Nominal akım (A):	4 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Kısmen altın kılıf pirinç
Kontak sayısı:	12 12*1mm D-Sub kontaklar
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 0,08 - 0,56 mm²
Mekanik kullanım sayısı:	50
Sıcaklık aralığı:	-25 °C up to +125 °C

Uyarı

Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
12 kutuplu ek parçalar, E parça = sağa döner (konnektör görünümü saat yönünde)				
44420120	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420121	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
44420122	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420123	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
12 kutuplu ek parçalar, P parça = sola döner (konnektör görünümü saat yönü tersine)				
44420124	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420125	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
44420126	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420127	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20

Son durum (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub



©2024 Lapp Group - all rights reserved.