

## EPIC® SIGNAL M23 Dişi kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar M23


M23 yuvarlak konektör serisi için EPIC® SIGNAL M23 dişi kontaklar

### Bilgi

Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır

Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır

Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® SIGNAL M23 Dişi kontaklar

| Ürün kodu            | Ürün tanımı                    | Versiyon                                 | Tasarım için                                   | Adet / Paket |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1mm kontaklar, kovan |                                |                                          |                                                |              |
| 74020601             | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0   | 1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm <sup>2</sup>  | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 10           |
| 74200600             | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0   | 1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm <sup>2</sup>  | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 100          |
| 72402601             | SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0     | 1mm dişi lehimli 1mm <sup>2</sup> için   | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 10           |
| 72402600             | SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0     | 1mm dişi lehimli 1mm <sup>2</sup> için   | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 100          |
| 74034500             | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0   | 1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm <sup>2</sup>   | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 100          |
| 74034501             | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0   | 1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm <sup>2</sup>   | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 10           |
| 2mm kontaklar, kovan |                                |                                          |                                                |              |
| 72401601             | SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm <sup>2</sup> | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 10           |
| 72401600             | -                              | 2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm <sup>2</sup> | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 100          |
| 72404100             | SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5     | 2mm dişi lehimli 2,5mm <sup>2</sup> için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 10           |
| 72404000             | SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5     | 2mm dişi lehimli 2,5mm <sup>2</sup> için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil)                  | 100          |

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® SIGNAL M23 Dişi kontaklar**