

## EPIC® SIGNAL M23 A1

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

Ön duvar montajı için EPIC® M23 panel tabanı

### Bilgi

Kolay bağlantı için renk kodlaması

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Sağlam



Parazit sinyalleri



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Sürekli titreşim koruması

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 A1

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Servo sürücüler ve servo düzenekleri  
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

### Ürün özellikleri

Montaj: Ø2,7mm vidalar için M2.5. M3 vidalar için Ø3,2 mm

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza                                                           |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza                                             |
| Malzeme:              | Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp<br>Conta: FPM                                                                                               |
| Koruma sınıfı:        | IP68 (10h/1m)                                                                                                                                         |
| VDE-testi yapılmış:   | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir)<br>UL Dosya Numarası: E249137 |
| Sıcaklık aralığı:     | -25°C up to +125°C                                                                                                                                    |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SIGNAL M23 A1**

| Ürün kodu                                            | Ürün   | Kodlama         | Sabitleme tipi | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| Tip M23 A1 panel montajlı kutu, önden duvar montajlı |        |                 |                |              |
| 72004000                                             | M23 A1 | siyah (N)       | Ø 2,7 mm (4x)  | 5            |
| 72004010                                             | M23 A1 | siyah (N)       | Ø 2,7 mm (4x)  | 20           |
| 72004200                                             | M23 A1 | kırmızı (+20 °) | Ø 2,7 mm (4x)  | 5            |
| 72004210                                             | M23 A1 | kırmızı (+20 °) | Ø 2,7 mm (4x)  | 20           |
| 72004100                                             | M23 A1 | mavi (-20 °)    | Ø 2,7 mm (4x)  | 5            |
| 72004110                                             | M23 A1 | mavi (-20 °)    | Ø 2,7 mm (4x)  | 20           |

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 A1**