


## EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Lehim sonlandırmalı dairesel konektörler, 21 pin ve 26 pin

EPIC® R3.0 panel base for back wall assembly signal für 26 contacts

### Bilgi

Çok damarlı data kabloları için kompakt ve güvenilir konektör  
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi

### Faydalar

küçük alan gereksinimlerinde en yüksek kontak yoğunluğu  
Kolay bakım için lehimli versiyonda konektör

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi  
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

24V AC / 60VDC

Nominal test gerilimi:

1,5 kV

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL R 3.0 B1**

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal akım (A):        | 7,5 A                                                                             |
| Kontak direnci:          | < 3 mOhm                                                                          |
| Kontaklar:               | Bakır alaşım, altın kılıf                                                         |
| Kontak sayısı:           | 21-pinli / 26-pinli                                                               |
| Bağlantı yöntemleri:     | Lehimli sonlandırma: en fazla 1,0 mm <sup>2</sup>                                 |
| Malzeme:                 | Muhafaza: nikel kılıflı bakır alaşımı<br>İç kısım: termoplastik<br>Conta: neopren |
| Koruma sınıfı:           | IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı)                                 |
| Mekanik kullanım sayısı: | 500                                                                               |
| Sıcaklık aralığı:        | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                 |

**Uyarı**

Pimli veya kovan ek parçalı mahfaza mevcuttur. Kutup örüntüleri, resimdeki versiyonlarla aynıdır. Pim kontaklı ek parçalar (E parça) sağa döner (konnektör görünümü saat yönünde). Kovan ek parçalarının kutup örüntüsü ters yönlüdür (P parça = sola döner, konnektör görünümü saat yönü tersine)  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SIGNAL R 3.0 B1**

| Ürün kodu | Ürün            | Versiyon | Kontaklar | pin konfigürasyonu | Kodlama | Sabitlenme tipi | Adet / Paket |
|-----------|-----------------|----------|-----------|--------------------|---------|-----------------|--------------|
| R 3.0 B1  |                 |          |           |                    |         |                 |              |
| 00009082  | SIGNAL R 3.0 B1 | pin      | 1 - 21    | E-Parçası          | N       | M3 (4x)         | 5            |
| 00009135  | SIGNAL R 3.0 B1 | dişi     | 1 - 21    | P-Parçası          | N       | M3 (4x)         | 5            |
| 00008978  | SIGNAL R 3.0 B1 | dişi     | 1 - 26    | P-Parçası          | N       | M3 (4x)         | 5            |