

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Industrial Ethernet EC Patchcord M12

M12/M12, D-kodlu, düz veya açılı, PUR kılıf
Cat.5 2çift Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu

Bilgi

Enerji zincirleri için uygun

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.



EtherLINE®



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Enerji zinciri



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Son durum (25.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Uygulama alanı

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
İç mekân kullanımı için
Oldukça esnek uygulamalar için

Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG26/19
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
PUR dış kılıf
Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Vibrasyon emniyetli, M12 D kodlamalı fişli hazır bağlantı ve birleştirme kabloları
Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 16 x dış çap ölçüsü Sabit tesisat: 4 x dış çap
Koruma sınıfı:	M12 - IP69
Sıcaklık aralığı:	Kurulum sırasında: -30 ° C ile + 50 ° C Sabit tesisat: -40 ° C ile +80 ° C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
M12 düz fiş sonlandırma (iki uç)			
2171778	IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S	0,5	10
2171779	IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M12D-S	1	20
2171780	IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M12D-S	2	40
2171781	IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M12D-S	3	60
2171782	IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S	5	100
2171783	IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M12D-S	10	200
2171784	IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M12D-S	20	400
M12 açılı fiş ve M12 düz fiş			
2171785	IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-S	0,5	10
2171786	IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-S	1	20
2171787	IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-S	2	40
2171788	IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-S	3	60
2171789	IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-S	5	100
2171790	IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-S	10	200
2171791	IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-S	20	400
M12 düz fişli serbest iletken sonlandırma			
2171792	IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-OE	0,5	10
2171793	IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-OE	1	20
2171794	IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-OE	2	40
2171795	IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-OE	3	60
2171796	IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-OE	5	100
2171797	IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE	10	200
2171798	IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-OE	20	400
M12 açılı fiş ile serbest iletken sonlandırma			
2171870	IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-OE	0,5	10
2171871	IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-OE	1	20
2171872	IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-OE	2	40
2171873	IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-OE	3	60
2171874	IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-OE	5	100
2171875	IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-OE	10	200
2171876	IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-OE	20	400
M12 açılı fiş ve M12 açılı fiş			
2171906	IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-A	0,5	10
2171907	IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A	1	20

Son durum (25.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılıklı gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
2171908	IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-A	2	40
2171909	IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A	3	60
2171910	IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-A	5	100
2171911	IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-A	10	200
2171913	IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-A	20	400

Son durum (25.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

