

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

M12/RJ45 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu


Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, soket M12 soket RJ45 üzerinde, halojen içermez, esnek

Bilgi

Halojen içermeyen ve alev geciktirici

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.

2170283 baz alınmıştır



Ethernet



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar

İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

CAT.5-Performans

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

Uygulama alanı

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
İç mekân kullanımı için
Esnek uygulamalar için
Otomasyon teknolojisi

Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7
Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
M12 konnektörlü ön montajlı bağlantı kablosu, D-kodlu ve RJ45-konnektör
Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Flexing: 15 x outer diameter Sabit tesisat: 6 x dış çap
Koruma sınıfı:	M12 - IP69 RJ45 - IP20
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: -5 °C ile +60 °C Sabit uygulama: -30 °C to +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
Düz fiş M12 ve düz fiş RJ45			
2171085	IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-RJ45	1	19
2171086	IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-RJ45	2	38
2171087	IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-RJ45	3	57
2171088	IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45	5	95
2171089	IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-RJ45	10	190
2171090	IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-RJ45	20	380

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45