

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

M12 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Tablosu


Endüstriyel Ethernet bağlantı kablosu, Kat.5e, M12 fiş, D-kodlu, halojensiz, esnek

Bilgi

Halojen içermeyen ve alev geciktirici

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.

2170283 baz alınmıştır



EtherLINE®



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
İç mekân kullanımı için
Esnek uygulamalar için

Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7
Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
Vibrasyon emniyetli, M12 D kodlamalı fişli hazır bağlantı ve birleştirme kabloları

Teknik Veri

| | |
|---------------------------|--|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli) |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu |
| Minimum bükülme yarıçapı: | Flexing: 15 x outer diameter Sabit tesisat: 6 x kablo çapı |
| Koruma sınıfı: | IP69 |
| Sıcaklık aralığı: | Tesisat sırasında: -5 °C ile +60 °C Sabit uygulama: -30 °C to +80 °C |

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Uzunluk (m) | Bakır indeksi kg/1.000 adet |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| M12 düz fiş sonlandırma (iki uç) | | | |
| 2171073 | IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S | 1 | 19 |
| 2171074 | IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-M12D-S | 2 | 38 |
| 2171075 | IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-M12D-S | 3 | 57 |
| 2171076 | IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-M12D-S | 5 | 95 |
| 2171077 | IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S | 10 | 190 |
| 2171078 | IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S | 20 | 380 |
| M12 düz fişli serbest iletken sonlandırma | | | |
| 2171079 | IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE | 1 | 19 |
| 2171080 | IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE | 2 | 38 |
| 2171081 | IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-OE | 3 | 57 |
| 2171082 | IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-OE | 5 | 95 |
| 2171083 | IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-OE | 10 | 190 |
| 2171084 | IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-OE | 20 | 380 |

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

