

EPIC® DATA M12X

M12X veri konektörü, veri ve sinyalleri son derece güvenilir bir şekilde aktarır. Titreşime karşı dayanıklı yapısı sayesinde hareketli makine parçalarında ve hareketli kablo kanalında kullanım için de uygundur. Kablo konektörü, bağlantı konektörü veya kontrol kabini geçişi olarak ve kesme sıkıştırma bağlantısı veya krimp bağlantısı olarak temin edilebilir.

Bilgi

Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Ürün özellikleri

Çinko pres döküm metal muhafaza sayesinde stabilite.

Krimpleme veya kesme sıkıştırma tekniği ile kolay kablo bağlantısı.

Konnektörün entegre titreşim koruması, bu konektörü şok ve titreşimlere karşı dayanıklı hale getirir.

Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.

Takılı durumda IP 67 koruma sınıfına ulaşılabilir.

Norm referansları / Onaylar

Sınıf 5 ve 6 ince ve çok ince telli iletkenlerle kullanım için.

Veri ve sinyal aktarımına yönelik birçok uygulama için makine arayüzlerinde evrensel olarak kullanılabilir.

Hareketli makine parçalarında ve hareketli kablo kanalında son derece esnek, sürekli hareketli kullanım için.

EtherCAT, EtherNET/IP ve 4 çiftli PROFINET uygulamaları için de uygundur.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12X

Sınıflandırma ETIM 6:

Koruma sınıfı:

Ortam sıcaklığı (çalışma):

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konektör

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör

IP 67

-40°C ile +85°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA M12X

Ürün kodu	Ürün tanımı	Min. dış çap (mm)	Maksimum dış çap (mm)	Yalıtım dahil maks. damar çapı	AWG mono	AWG 7-telli
M12 X-kodlu fiş, düz						
21700602	ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC	6,3	9,7	1,6	26-22	26-22
M12 X-kodlu soket, düz						
21700621	ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC	6,3	9,7	1,6	26-22	26-22
M12 X-kodlu soket, duvara monte için düz						
21700622	A-67-FC	6,3	9,7	1,6	26-22	26-22

EPIC® DATA M12X