EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

IP68 muhafazalı RJ45 konnektör

Field mountable Industrial Ethernet circular connector IP68 with color coding according to T568B qualified for 10 Gigabit

Bilgi
Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca
El aleti gerektirmez



Ürün özellikleri
Muhafaza: pirinç nikel kılıf
10 gigabit/s ethernet için uygun
AWG27/7 -22/7 büklümlü damarlar ve AWG26/1- 22/1 tek telli iletkenler için uygun

Norm referansları / Onaylar
UL listeli (E-Dosya E353543)
Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca
IEC 60603-7-51 uyarınca RJ45

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü
Koruma sınıfı:	IP 68
Ortam sıcaklığı (çalışma):	-40 °C ile +85 °C dairesel muhafaza: -40 °C ile +85 °C

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürün tanımı
RJ45 soketi ile birlikte başlık mahfazası (Ürün 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Başlık mahfazası için koruyucu kapak	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
RJ45 kavrama ile birlikte flanş mahfazası (Ürün 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Flanş mahfazası için koruyucu kapak	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68





Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16