

ETHERLINE® ACCESS M

Industrielle managed Ethernet Switchs

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

Bilgi

İkincil gerilim beslemesi

Sağlam metal mahfaza ve DIN ray montajı

Fansız - Bakım istemez



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Hızlı kurulum ve daha az devre dışı kalma süreleri ile toplam işletme giderlerinde iyileştirme

Tek elden en esnek ve dünyanın her yerinden temin edilebilir çözümler

Ürün özellikleri

Tekrar konfigürasyon süresi < 20 ms olan ikincil ağların kolay oluşturulması

RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)

Paket tampon büyüklüğü: 1 Mbit

Desteklenen protokoller: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP

İkincil gerilim beslemesi: 24 VDC

Norm referansları / Onaylar

UL 61010

Şok IEC 60068-2-27

Serbest düşüş IEC60068-2-32

Vibrasyon IEC 60068-2-6

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Gerilim beslemesi:

DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı:

IP 40

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +75°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS M

Ürün kodu	Ürün tanımı	Tip	Bağlantı noktası sayısı	MTBF yıl olarak
Managed Switchs				
21700121	ETHERLINE® ACCESS M05T	Managed	5 x RJ45	> 97
21700122	ETHERLINE® ACCESS M08T	Managed	8 x RJ45	> 125
RJ45 ile Managed Switchs				
21700125	ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN	Managed	6 x RJ45	-
21700126	ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN	Managed	8 x RJ45	-