

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Merkez dışı uygulamalar için PROFINET Switch

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

Bilgi

IP 67

PROFINET® ağları için uygun



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

D kodlu M12 fiş konnektörleri için 8 bağlantı noktası (10/100Base-T(X)) ile.

Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle sert ortamlar için uygundur.

Gerçek zamanlı verilerle PROFINET telgrafların önceliklendirilmesi.

PROFINET veya web arabirimi üzerinden kolay konfigürasyon ve tanılama.

MRP (client), LLDP, DCP, SNMP destekler, bağlantı parçası, tanılama alarmları ve detaylı ağ istatistikleri sağlar.

Uygulama alanı

Otomasyon teknolojisinde PROFINET ağlarında kullanım için ("Conformance Class B").

Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.

Genişletilmiş sıcaklık aralığında -40 °C ilâ +75 °C kullanılabilir.

Teknik Veri

Gerilim beslemesi:

DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı:

IP 67

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +75°C

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Uyarı

PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Ürün kodu
21700147