

ETHERLINE® ACCESS PNF

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Uygulama alanı

Ürün özellikleri

PROFINET® Conformance Class B

RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)

Norm referansları / Onaylar

UL 61010

Teknik Veri

Koruma sınıfı:

IP20

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +75°C

Uyarı

PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (21.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PNF

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS PNF

Ürün kodu	Ürün tanımı	PL_TYP	PL_TYPANSCHLUSS	Feature	MTBF yıl olarak
21700140	ETHERLINE® ACCESS PNF04T	Managed	-	-	>15,21
21700142	ETHERLINE® ACCESS PNF08T	Managed	8	-	>13,09
21700143	ETHERLINE® ACCESS PNF16T	Managed	-	-	>9,64

Son durum (21.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16