


ETHERLINE® ACCESS PNF

Kompakt dizaynli endüstriyel PROFINET® anahtarları

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

Bilgi

Kompakt tasarım
PROFINET® ağları için uygun



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
Web arayüzü üzerinden kolay konfigürasyon
Yer tasarrufu sağlayan ve endüstriyel başlık rayı montajı

Uygulama alanı

Endüstriyel uygulama
PROFINET® ağlar

Ürün özellikleri

PROFINET® anahtarları, 4, 8 ve 16 bağlantı noktalı
PROFINET® Conformance Class B
PROFINET® telgrafları için öncelik
Komşu algılaması LLDP
RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)

Norm referansları / Onaylar

UL 61010

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PNF**Teknik Veri**

Gerilim beslemesi:	DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı:	IP20
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +75°C

Uyarı

PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS PNF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Tip	Bağlantı noktası sayısı	Feature	MTBF yıl olarak
21700140	ETHERLINE® ACCESS PNF04T	Managed	4 x RJ45	-	>15,21
21700142	ETHERLINE® ACCESS PNF08T	Managed	8 x RJ45	-	>13,09
21700143	ETHERLINE® ACCESS PNF16T	Managed	16 x RJ45	-	>9,64