

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Merkezden uygulamalar için Unmanaged Industrial Ethernet anahtarı.

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

Bilgi

IP 67

PROFINET® ağları için uygun



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

D kodlu M12 fiş konnektörleri için 8 bağlantı noktası (10/100Base-T(X)) ile.

Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle sert ortamlar için uygundur.

Düşük kurulum maliyeti ile hızlı kullanıma hazır.

Geniş 16K-MAC adres tablosu ve kapsamlı 256KByte paket tamponu sayesinde yüksek performans.

Uygulama alanı

Otomasyon teknolojisinde Ethernet bazlı ağlarda kullanılmak üzere.

PROFINET ağlarında ("Conformance Class A") kullanım için de uygundur.

Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.

Geniştirilmiş sıcaklık aralığında -40 °C ilâ +75 °C kullanılabilir.

Teknik Veri

Gerilim beslemesi: DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı: IP 67

Sıcaklık aralığı: -40°C ila +75°C

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Uyarı

PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Ürün kodu
21700148