

ETHERLINE® SERVO DQ


DRIVE CLiQ sistem arabirimleri için kodlayıcı kabloları

DRIVE CLiQ sistem arayüzleri için Industrial Ethernet kodlayıcı kablosu, Cat.5e, güç kaynağı için ek bir kablo çifti ile, çekme zincirlerinde yüksek esnek kullanım için uygun

Bilgi

DRIVE CLiQ uygulamaları

Çok esnek uygulama için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Enerji zinciri

Faydalar

Zor klima koşullarında da en yüksek durma süreleri beklentisi için, PUR dış kaplamalı, çok esnek veri iletkeni

Cat.5e-Performans

Elektro manyetik etkiler altındaki bölgeler için kaliteli perdeleme

Uygulama alanı

Kuru veya nemli ortamlarda enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanım için

Enkoder kabloları

2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® SERVO DQ

Ürün özellikleri

PUR dış kılıf birçok yağa ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır
Çekme zincirinde kullanılabilir Cat.5e kodlayıcı kablosu
VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Style 20987
IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

Veri çiftleri: 26AWG (19 telli)
Güç çifti: 22AWG (19 telli)
Bükme: Veri çiftleri ve güç kaynağı çiftleri ayrı ayrı bükülmüştür
Polietilenden (PE) damar izolasyonu
Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
Dış kılıf: PUR bileşimi, halojensiz
Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 6 x dış çap Hareketli: 8 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/Damar: 1500 V Damar/ekran: 1.000 V
Karakteristik empedans:	100 Ω $\pm$ 15%
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C Hareketli: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® SERVO DQ

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Dış çap mm	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2170937	ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e	2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG	6.9	39	63