


ETHERLINE® TRAY

UL ve CSA uyarınca UL, PLTC ve CMG ruhsatına göre Genel Kullanım Amaçları için Industrial Ethernet kablosu, EtherNet/IP uygulamaları için uygun, 1 -10 Gbit/s veri aktarımı

Bilgi

PLTC (power limited tray cable) kablo tavalarında koruma ile kullanım



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Çok sayıda sertifikası sayesinde geniş uygulama alanı
4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
10Gbit/s için nitelikli Cat.7

Uygulama alanı

EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Sabit döşeme
ABD'de endüstriyel makineler, tesis yapımı
Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
Dağıtım yöntemleri: Gövde döşeme, kanallar, tavalar, bina yükseltici

Ürün özellikleri

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® TRAY

Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
CSA FT4 uyarınca alev dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

UL 444 / CSA 22.2 uyarınca c(UL)us Typ CMG (75 °C)
UL 13 uyarınca c(UL)us Typ PLTC
IEC 61156-5 uyarınca elektrik gereksinimleri

Ürün yapısı

Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
Renk kodu EIA/TIA 568A ve B ile uyumludur
TP yapısı
PVC dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü Sabit tesisat: 10 x dış çap
Karakteristik empedans:	IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -25 °C ila +80 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® TRAY

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Dış çap mm	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2170472	ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/1	4x2xAWG22/1	8.9	356,14	101