

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Tip A, Cat.5, soket RJ45, PVC

Bilgi

2170893 baz alınmıştır

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

Sabit döşeme

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun

İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA sertifikalı (CMG)

Ürün yapısı

Katı iletken, 2x2x AWG22/1

Yıldız dörtlü

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

PVC dış kılıf

Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı:

Tesisat sırasında: 15 x dış çap

Sabit tesisat: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP20

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: -20 °C ile +60 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ayrıntılı teknik bilgi için veri formuna bakın

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
RJ45 düz fiş ve RJ45 düz fiş			
2171178	IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ45	0,5	15,2
2171179	IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45	1	30,4
2171180	IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45	2	60,8
2171181	IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-RJ45	3	91,2
2171182	IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45	5	152
2171183	IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ45	10	304
2171184	IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ45	20	608
RJ45 düz fiş ve serbest iletken sonlandırma			
2171185	IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-OE	0,5	15,2
2171186	IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE	1	30,4
2171187	IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-OE	2	60,8
2171188	IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-OE	3	91,2
2171189	IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-OE	5	152
2171190	IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE	10	304
2171191	IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-OE	20	608

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16