


ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD

Ethernet ve gerilim aktarımı için hibrit kablo

Esnek kullanıma yönelik güç beslemesi için damarlı Kat.5 endüstriyel Ethernet kablosu, PUR dış kaplama, 2x2xAWG22/7 +4x 1,5 tasarım
AWM onaylı

Bilgi

HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
CAT.5-Performans



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Dış kullanım için uygun



Halojen içermeyen



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

Endüstriyel kullanım
Parazitlere karşı ekranlanmış

Uygulama alanı

Endüstriyel Ethernet kablosu
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektromanyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD

Ürün özellikleri

HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
Sağlam, halojensiz dış kılıf

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Style 21282
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

Güç Kaynağı için damarlar
4 x 1.5 mm²(AWG16)
Veri aktarımı: örgülü iletken, 7 telli, çıplak
Per ekranlaması: Folyo ve örgülü bakır teller
Bükme: Veri çiftleri ve güç kaynağı çiftleri ayrı ayrı bükülmüştür
Üst üste binen plastik bant
FRNC dış kılıf
Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 10 x dış çap Sabit tesisat: 5 x dış çap
Test gerilimi:	bkz. veri formu
Karakteristik empedans:	IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı:	Çalışma: -20 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Dış çap mm	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Esnek kullanım					
2170887	ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD	2x2xAWG22/7 + 4x1.5	10.3	94,2	153

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16