

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu M12/RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Tip B, Cat.5, soket M12 soket RJ45 üzerinde, PVC, esnek

Bilgi

2170886 baz alınmıştır

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

Esnek kullanım

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun

İç mekân kullanımı için

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA sertifikalı (CMG)

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7
Yıldız dörtlü
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
PVC dış kılıf
Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
M12 konnektörlü ön montajlı bağlantı kablosu, D-kodlu ve RJ45-konnektör
Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Flexing: 15 x outer diameter Sabit tesisat: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	M12 - IP69 RJ45 - IP20
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: -20 °C ile +60 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
Düz fiş M12 ve düz fiş RJ45			
2171214	IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-RJ45	0,5	15,65
2171215	IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-RJ45	1	31,3
2171216	IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-RJ45	2	62,6
2171217	IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45	3	93,9
2171218	IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45	5	156,5
2171219	IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-RJ45	10	313
2171220	IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ45	20	626
açılı fiş M12 ve düz fiş RJ45			
2171221	IE-PNB-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-7-RJ45	0,5	15,65
2171222	IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-RJ45	1	31,3
2171223	IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45	2	62,6
2171224	IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-RJ45	3	93,9
2171225	IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-RJ45	5	156,5
2171226	IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-RJ45	10	313
2171227	IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-RJ45	20	626
2171295	IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7-RJ45	2	62,6

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45