

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Tip B, Cat.5, soket RJ45, PVC, esnek

Bilgi

2170886 baz alınmıştır

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

Esnek kullanım
EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

Son durum (01.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA sertifikalı (CMG)

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7

Yıldız dörtlü

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

PVC dış kılıf

Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı:

Tesisat sırasında: 15 x dış çap

Sabit tesisat: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP 20

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: -20 °C ile +60 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ayrıntılı teknik bilgi için veri formuna bakın

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
RJ45 düz fiş ve RJ45 düz fiş			
2171228	IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45	0,5	15,65
2171229	IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45	1	31,3
2171230	IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45	2	62,6
2171231	IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45	3	93,9
2171232	IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ45	5	156,5
2171233	IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-RJ45	10	313
2171234	IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-RJ45	20	626
RJ45 düz fiş ve serbest iletken sonlandırma			
2171235	IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE	0,5	15,65
2171236	IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-OE	1	31,3
2171237	IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-OE	2	62,6
2171238	IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-OE	3	93,9
2171239	IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE	5	156,5
2171240	IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE	10	313
2171241	IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-OE	20	626

Son durum (01.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16