

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu M12/RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Tip C, Cat.5, soket M12 soket RJ45 üzerinde, PUR, güç zinciri olarak uygun

Bilgi

2170894 baz alınmıştır

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Enerji zinciri



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

Uygulama alanı

Son derece esnek uygulama
EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA (CMX) sertifikalı

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7
Yıldız dörtlü
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
PUR dış kılıf
Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
M12 konnektörlü ön montajlı bağlantı kablosu, D-kodlu ve RJ45-konnektör
Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 8 x dış çap
Koruma sınıfı:	M12 - IP69 RJ45 - IP20
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: -20 °C ile +60 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
Düz fiş M12 ve düz fiş RJ45			
2171264	IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45	0,5	15,65
2171265	IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-RJ45	1	31,3
2171266	IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45	2	62,6
2171267	IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-RJ45	3	93,9
2171268	IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ45	5	156,5
2171269	IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ45	10	313
2171270	IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-RJ45	20	626
açılı fiş M12 ve düz fiş RJ45			
2171271	IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ45	0,5	15,65
2171272	IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-RJ45	1	31,3
2171273	IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-RJ45	2	62,6
2171274	IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-RJ45	3	93,9
2171275	IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-RJ45	5	156,5
2171276	IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-RJ45	10	313
2171277	IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-RJ45	20	626

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

