


ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Kategori 6, Sınıf E Ethernet kablosu - 350 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 6, Sınıf E veri kablosu - 350 MHz'e kadar test edilmiştir

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Parazit sinyalleri

Faydalar

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde

Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).

Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6 kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf E - kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

ISO/IEC 11801 standardı içindeki Sınıf E CAT.6'ya karşılık gelir

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Ürün yapısı

Tek telli iletken

U/UTP: toplam veya çift blendajı yok, çift 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır

F/UTP: Genel ekranlama olarak folyolu yalıtım, her çift 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır

Dış kaplama PVC'den (gri RAL 7035) veya LSZH (turuncu RAL 2003) tipi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 4 x dış çap

Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans:

100 $\Omega \pm 15\%$

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C

Sabit döşenmiş: -20 °C ila +60 °C

Uyarı

Ambalaj boyutu: Varil

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Damar çapı, mm cinsinden	Dış çap mm	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
PVC							
2170954	ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24	4 x 2 x AWG24/1	0,95	6.0	gri	18	40
LSZH							
2170955	ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG24/1	0,95	6.0	turuncu	18	40
2170956	ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,07	7.4	turuncu	19	52

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6