


ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Parazit sinyalleri

Faydalar

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kabloları için LAN kabloları

Uygulama alanı

Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde

Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).

Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

Lapp Group tarafından "Yapısal Kabloları Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6A kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf EA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

Ürün yapısı

Tek iletken 4x2xAWG23/1

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
F/UTP: Genel ekranlama olarak folyolu yalıtım, her çiftte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
F/FTP: genel ekranlama ve çift ekranlama olarak alüminyum folyo bileşimi
Dış kaplama PVC'den (gri RAL 7035) veya LSZH (turuncu RAL 2003) tipi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 4 x dış çap Döşeme sırasında: 8 x dış çap
Karakteristik empedans:	100 $\Omega \pm 15\%$
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C Sabit döşenmiş: -20 °C ila +60 °C

Uyarı

Ambalaj boyutu: Varil
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Damar çapı, mm cinsinden	Dış çap mm	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
PVC							
2170960	ETHERLINE® LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG23	4 x 2 x AWG23/1	1,28	7.3	gri	24	52
2170961	ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23	4 x 2 x AWG23/1	1,09	7.4	gri	24	52
LSZH							
2170962	ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,28	7.3	turuncu	22	54
2170963	ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,09	7.4	turuncu	24	56

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A