


## ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Kategori 7, Sınıf F Ethernet kablosu - 1000 MHz'ye kadar test edilmiştir, dış mekan için uygun

Kategori 7, Sınıf F veri kablosu - dış mekan için uygun



Dış kullanım için uygun



Parazit sinyalleri



UV-dayanım



Su geçirmez

### Faydalar

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Dış kullanım için uygun

UV-dayanımı

### Uygulama alanı

Dış mekân kullanımı için

Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

### Ürün özellikleri

Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Aşağı doğru uyumlu

### Norm referansları / Onaylar

Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.7 kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf F - kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

### Ürün yapısı

Tek iletken 4x2xAWG23/1

Son durum (21.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR**

Damar yalıtımı: PE

S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama

Dış kaplama: PE, siyah (L)PE alüminyum sarımlı

**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 4 x dış çap

Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans:

100  $\Omega$   $\pm$  15%

Sıcaklık aralığı:

Kullanım Esnasında: -10 °C to +50 °C

Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

**Uyarı**

Ambalaj boyutu: Varil

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



## ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

| Ürün kodu                                                        | Ürün tanımı                               | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Renk  | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------------------|-----------------|
| Dış mekân uygulamaları için                                      |                                           |                                   |                          |            |       |                        |                 |
| 2170978                                                          | ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE    | 4 x 2 x AWG23/1                   | 1,3                      | 7.7        | siyah | 24                     | 48              |
| Suitable for direct routing underground, transversely waterproof |                                           |                                   |                          |            |       |                        |                 |
| 2170977                                                          | ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE | 4 x 2 x AWG23/1                   | 1,3                      | 9.6        | siyah | 24                     | 77              |

Son durum (21.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

