


ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Kategori 7A, Sınıf FA Ethernet kablosu - 1200 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 7A, Sınıf FA veri kablosu - 1200 MHz'e kadar test edilmiştir



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Parazit sinyalleri

Faydalar

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kabloları için LAN kabloları

Uygulama alanı

Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde

Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).

Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; kablo paylaşımı IEEE 802.3at: PoE, VoIP için uygun

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

IEC 60332-3-24 uyarınca alev yayılımı yok

Norm referansları / Onaylar

Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolar Sistemleri" için sunulan LAN CAT.7A kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf FA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

Ürün yapısı

Katı iletken 4x2xAWG23/1, dubleks 2x(4x2xAWG23/1)

Damar yalıtımı: PE

S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama

Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Colour: yellow (RAL 1021)

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 4 x dış çap Döşeme sırasında: 8 x dış çap
Karakteristik empedans:	100 Ω \pm 15%
Sıcaklık aralığı:	Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C

Uyarı

Ambalaj boyutu: Varil

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Damar çapı, mm cinsinden	Dış çap mm	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex							
2170974	ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,33	7.5	sarı	26	58

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

