ÖLFLEX® SF

Süper esnek H05VV-F güç kablosu

ÖLFLEX® SF - H05VV-F uyumlaştırılmış PVC elektrik kablosu, muhtelif uygulamalar için çok esnek ve renk kodlamalı, özellikle el tipi ekipmanlara uygun, U_0/U: 300/500V

Bilgi
Elde kullanılan ekipmanlar için süper esnek kablo
EN 50396 uyarınca ozon dirençli





Faydalar
Harmonize nedeniyle Avrupa'da yüksek kabul

Uygulama alanı
Ev aletleri, elektrik aletleri ve çeşitli tamirat aletleri için çok uygun
H05VV-F kablo tipleri ofisler dışında, ticari tesislerde kullanılamaz.
Sürekli dış mekanda kullanım için değildir.

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Soğuk ısılarda son derece esnek
Harmonize belgesine uygun olarak tasarım ve geometri
EN 50396 uyarınca ozon dirençli

Norm referansları / Onaylar
EN 50525-2-11 uyarınca H05VV-F,
6 damardan: EN 50525-2-11 temel alınarak

Ürün yapısı
0,07 mm ayrı ayrı tel çapı olan çıplak bakır telin süper ince bükümleri
PVC damar yalıtımı, soğuğa dayanıklı
PVC dış kılıf, soğuk esnek turuncu (RAL 2003 benzeri)

Son durum (26.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SF

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	Süper ince tel (her bir tel çapı 0,07 mm)
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 10 x dış çap Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim:	U_0/U: 300/500 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Hareketli olarak: -15 °C ila +60 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® SF

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® SF				
0027590	2 X 0.75	6.4	14,9	50
0027591	3 G 0.75	7	22,3	60
00275923	4 G 0.75	7.7	29,7	73
00275933	5 G 0.75	8.7	37,1	88
0027600	2 X 1.0	6.8	20,1	74
0027601	3 G 1.0	7.4	30,2	87
00276033	5 G 1.0	9.2	50,8	130
0027701	3 G 1.5	8.7	44,8	116
00277023	4 G 1.5	9.9	61	166
00277033	5 G 1.5	11.1	72	184

Son durum (26.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16