

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

-50°C'den +700°C'ye kadar olan çevre sıcaklıklarında kullanıma uygun

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +650°C

Bilgi

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

Faydalar

Uygulama ve ortam sıcaklığının çok yüksek olduğu alanlara uygundur.

Nikel teller nedeniyle yüksek sıcaklıklarda da iyi elektrik geçirgenliği

Uygulama alanı

Isıtma modülleri, elektrikli ısıtma cihazları, ısı dolapları

Fırınlr, elektrik aralıkları, gece depolama ısıtıcı

Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri

Makine, cihaz ve elektrik santrali inşaatı

Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Halojen içermeyen

Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC azami sıcaklığın kısa süreliğine 700°C üzerine çıkabildiği uygulamalar için tavsiye edilir.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Ürün yapısı

Nikelden üretilmiş tel

Damar izolasyonu: cam lifi kılıf ve emprenye cam lifi örgüsü

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

İnce tel

veri formuna bakın

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

1800 V

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -50 °C ile +700 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Ni-indeks (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1232650	0.5	2.4	4,8	13
1232651	0.75	2.5	7,6	15
1232652	1.0	2.9	9,7	17
1232653	1.5	3	14,8	23
1232654	2.5	3.5	23,5	34
1232655	4.0	3.9	38,6	54
1232656	6.0	4.6	57,9	84
1232657	10.0	7.8	96,5	120
1232658	16.0	8.2	152	199
1232659	25.0	9.8	236,4	300
1232660	35.0	10.6	332,8	399
1232661	50.0	11.2	481,1	540

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16