

## ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

-195 °C ila +400 °C arasında ortam sıcaklığında kullanım için uygun

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - yüksek fırınlarda, cam işlerinde, motor imalatında vs. kullanım için tek damarlı, cam elyaf yalıtımlı kablo, +400°C'ye kadar ortam sıcaklıkları için

### Bilgi

Kısa süre: en fazla +1.565 °C

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

### Faydalar

Nikel kaplı bakır iletkenler nedeniyle düşük iletken direnci

Erimiş metal veya cam ile geçici temasa dayanım

### Uygulama alanı

Son derece yüksek ortam sıcaklıklarındaki alanlarda dahi devreyi garanti eder

Kumlanmış fırınlar ve pişirme donanımları

Rafineriler

Cam işleri

Alüminyum ve çelik işleri

### Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

Son durum (07.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

### Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm  
Mika bant sargı  
Emprenye cam lifi örgüsü,  
damar rengi: kırmızı

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	İnce bakır tel bükümler
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap
Nominal gerilim:	U <sub>0</sub> /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2200 V
Sıcaklık aralığı:	-195 °C to +400 °C Kısa süre: en fazla +1.565 °C

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**ÖLFLEX® HEAT 1565 SC**

Ürün kodu	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT SC 1565				
3020780	0.75	2.9	7,2	15,9
3020781	1.0	3	9,6	18,8
3013234	1.5	3.3	14,4	24,3
3020782	2.5	3.8	24	35
3018942	4.0	4.8	38,4	56
3020783	6.0	5.6	57,6	86,4
3016697	10.0	6.2	96	123
3016698	16.0	7.9	153,6	202,5
3016699	25.0	9.2	240	295,1
3016771	35.0	10.6	336	403,9
3017861	50.0	12.2	480	545

Son durum (07.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16