

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli


H05V-K, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 300/500V, kablolama ve montaj için, alev geciktirici, Sınıf 5/ince tel, sabit tesisat, büyük karton kutu

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Etkili

<HAR>



Faydalar

Optimum işlem hacimleri nedeniyle daha yüksek uygun maliyetli

Tek damarlar kabartmalıdır, böylece mürekkep püskürtmeli baskı ile daha sonra yapılan markalama okunabilir

Karton kutuların nispeten düşük ağırlığı taşımayı kolaylaştırır

Zaman kazandıran montaj

Uygulama alanı

Uzun kullanım ömrü elde etmek amacı ile kablo donatıcıları için ideal

Pano tesisatı sırasında kablolama ve kablo demetleri montajı için uygun

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Teknik Veri

Son durum (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	EN 50565-1 uyarınca 4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4510001K	yeşil/sarı	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511065K	kahverengi	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510011K	siyah	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511073K	gri	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021K	mavi	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021E	mavi	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511064K	dark blue	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511060E	dark blue	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4510161K	ultra-deniz mavi	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511070K	turuncu	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511068K	mor	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511072K	beyaz	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511071K	kırmızı	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510921K	Koyu mavi/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510002K	yeşil/sarı	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510122K	yeşil	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510032K	kahverengi	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012K	siyah	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510062K	gri	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022K	mavi	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022E	mavi	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510142K	dark blue	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4511061E	dark blue	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510162K	ultra-deniz mavi	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092K	turuncu	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510072K	mor	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510112K	sarı	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510052K	beyaz	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042K	kırmızı	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042E	kırmızı	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510082K	pembe	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510262K	mavi/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510922K	Koyu mavi/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510003K	yeşil/sarı	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510033K	kahverengi	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Son durum (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4510013K	siyah	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013E	siyah	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510063K	gri	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023K	mavi	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023E	mavi	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510143K	dark blue	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511062E	dark blue	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510163K	ultra-deniz mavi	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093K	turuncu	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510073K	mor	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510113K	sarı	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053K	beyaz	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043K	kırmızı	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043E	kırmızı	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510083K	pembe	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510263K	mavi/beyaz	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510923K	Koyu mavi/beyaz	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Son durum (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K

