Büyük tek yönlü karton kutu içinde H07V-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli

H07V-K, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 450/750V, kablolama ve montaj için, alev geciktirici, Sınıf 5/ince tel, sabit tesisat, büyük karton kutu

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Etkili
<HAR>







Faydalar

Optimum işlem hacimleri nedeniyle daha yüksek uygun maliyetli
Tek damarlar kabartmalıdır, böylece mürekkep püskürtmeli baskı ile daha sonra yapılan markalama okunabilir
Karton kutuların nispeten düşük ağırlığı taşımayı kolaylaştırır
Zaman kazandıran montaj

Uygulama alanı

Uzun kullanım ömrü elde etmek amacı ile kablo donatıcıları için ideal
Pano tesisatı sırasında kablolama ve kablo demetleri montajı için uygun

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu
EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca kablo tipi sertifikalı damar yalıtım renkleri yok: şeffaf, yeşil (tek renk), sarı (tek renk), tüm çift renkler (yeşil-sarı ve sarı-yeşil hariç)

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
Damar izolasyonu: PVC bazlı

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H07V-K

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	EN 50565-1 uyarınca 4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için
Nominal gerilim:	U_0/U: 450/750 V
Test gerilimi:	2500 V AC
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÜRÜN BİLGİSİ

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H07V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4520001K	yeşil/sarı	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	yeşil/sarı	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	yeşil	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	kahverengi	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	kahverengi	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	siyah	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	siyah	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	gri	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	mavi	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	mavi	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	dark blue	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	dark blue	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	turuncu	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	mor	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	sarı	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	beyaz	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	kırmızı	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	kırmızı	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520261K	mavi/beyaz	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	yeşil/sarı	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	yeşil/sarı	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	yeşil	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	kahverengi	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	siyah	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	siyah	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	gri	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	mavi	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	mavi	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	dark blue	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	turuncu	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520072K	mor	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520112K	sarı	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520052K	beyaz	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	kırmızı	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	Koyu mavi/beyaz	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

LAPP

ÜRÜN BİLGİSİ

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H07V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4520003K	yeşil/sarı	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	kahverengi	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	siyah	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	siyah	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	gri	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	mavi	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	dark blue	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	turuncu	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	mor	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	kırmızı	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	mavi/beyaz	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	Koyu mavi/beyaz	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	yeşil/sarı	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	yeşil/sarı	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520034K	kahverengi	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	siyah	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	siyah	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	gri	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	mavi	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	mavi	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520144K	dark blue	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	turuncu	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520114K	sarı	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	kırmızı	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	kırmızı	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	mavi/beyaz	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	Koyu mavi/beyaz	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

Büyük tek yönlü karton kutu içinde H07V-K



Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16