

İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy

Telekomünikasyon iletkeni ve renkli şeritleri olan bükümlü bağlantı kablosu


LIY, kontrol kablosu, PVC, haberleşme cihazları ve elektronik bileşenler için bükümlü bağlantı teli, çift renkli helisel yalıtım, alev geciktirici, maks. +70 °C

Bilgi

PVC kontrol bağlantı kablosu

Uygun maliyetli

İkiz renkli spirallenmiş PVC



Uygulama alanı

Telekomünikasyon cihazları ve cihazların içindeki elektronik bileşenleri kablolamak için bükümlü, birbirine bağlama telleri

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Makara: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

Bükümlü bakır tel

Damar izolasyonu: PVC bazlı, VDE 0207-4 uyarınca tip YI 2/TI 2

Renkli şeritlerle etiketlenmiştir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

Pik çalışma gerilimi:

900 V (0,25 mm²)

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy

İletken bükümü:	0,25 mm ² : ≥ 14 tel (her biri 0,15 mm Ø)
Nominal gerilim:	Çalışma gerilimi < 50 VAC UPP - tepeden tepeye gerilim: ≤ 250 V
Test gerilimi:	2.500 V (0,25 mm ²)
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	Bakır Ağırlığı (kg/km)
4502232S	mavi/siyah	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	mavi/beyaz	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	kahverengi/yeşil	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	kahverengi/beyaz	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	sarı-siyah	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	yellow/red	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	green/white	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	violet/white	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	orange/white	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	red/black	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	white/black	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	white/blue	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	white/red	0.25	1,5	250	2,4

İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy