

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

X05V-K, dahili kablo tesisatı için elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 300/500 V, Sınıf 5, iki renkli sarmal yalıtım, alev geciktirici, bobin

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
İkiz renkli spirallenmiş PVC



Uygulama alanı

Cihazların iç kablo bağlantıları
Aydınlatma ekipmanları içerisinde ve üzerinde korumalı kurulum
Borularda sıva altı ve sıva üstünde sinyal sistemleri

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Makara: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31'ye göre

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Renkli şeritlerle etiketlenmiştir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

4 x dış çap ölçüsü (AD) H05V-K belirleyici kullanımda; 2 x AD

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

Nominal gerilim:	dikkatli bükmede U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	m/makara	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4512261S	mavi/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	mavi/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	Koyu mavi/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	siyah / kırmızı	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	mavi/siyah	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	mavi/yeşil	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	mavi / kırmızı	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	kahverengi/siyah	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	kahverengi/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	yellow/red	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	violet/white	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	orange/black	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	orange/white	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	red/black	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	red/white	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	white/blue	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	white/red	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	green/white	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	siyah/beyaz	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	kahverengi/yeşil	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	sarı-siyah	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	yellow/white	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	violet/black	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	white/black	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	beyaz-kahverengi	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	yeşil-siyah	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	mavi/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	Koyu mavi/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	siyah/yeşil	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	siyah / kırmızı	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	mavi/siyah	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	mavi/yeşil	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	mavi / kırmızı	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	mavi / kırmızı	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12
4512272S	kahverengi/siyah	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4512292S	kahverengi/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	yellow/red	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	yeşil-siyah	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	violet/white	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	orange/black	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	orange/white	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	red/black	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	kırmızı-sarı	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	red/white	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	white/blue	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	white/red	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	green/white	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	siyah/beyaz	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	sarı-siyah	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	yellow/white	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	violet/black	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	white/black	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	beyaz-kahverengi	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	yeşil-siyah	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	mavi/beyaz	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	Koyu mavi/beyaz	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	siyah/yeşil	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	siyah / kırmızı	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	mavi/siyah	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	mavi/yeşil	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	mavi / kırmızı	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	kahverengi/siyah	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	kahverengi/beyaz	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	yellow/red	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	yeşil-siyah	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	mor-sarı	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	violet/white	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512383S	orange/black	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393S	orange/white	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	orange/white	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4512403S	red/black	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	kırmızı-sarı	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	red/white	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	red/white	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	white/blue	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	white/red	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	green/white	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	siyah/beyaz	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	kahverengi/yeşil	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	sarı-siyah	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	yellow/white	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	violet/black	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	white/black	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	beyaz-kahverengi	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	yeşil-siyah	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

İkiz renkli helezon izolasyonlu X05V-K

