

İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K

X07V-K, dahili kablo tesisatı için elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 450/750 V, Sınıf 5, iki renkli sarmal yalıtım, alev geciktirici, bobin

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
İkiz renkli spirallenmiş PVC



Uygulama alanı

Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
Sadece potansiyel dengeleme iletkeni olarak raflara, oluklara ve borulara doğrudan döşemek için

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Makara: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31'ye göre

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Renkli şeritlerle etiketlenmiştir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

H07V-K için tanımlandığı şekilde kullanıldığında 4 x dış çap; Kısa süreli bükülme için 2 x dış çap

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K

Nominal gerilim:	U ₀ /U: 450/750 V
Test gerilimi:	2500 V
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4522261S	mavi/beyaz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	Koyu mavi/beyaz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	siyah/yeşil	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	siyah / kırmızı	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	mavi/siyah	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	mavi/yeşil	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	mavi / kırmızı	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	kahverengi/beyaz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	yellow/red	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	yeşil-siyah	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	violet/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	orange/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	orange/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	red/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	kırmızı-sarı	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	red/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	white/blue	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	white/red	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	green/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	siyah/beyaz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	sarı-siyah	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	yellow/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	white/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	yeşil-siyah	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	mavi/beyaz	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	Koyu mavi/beyaz	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	mavi / kırmızı	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	kahverengi/beyaz	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	violet/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	orange/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	red/black	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	red/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	white/blue	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	white/red	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522222S	siyah/beyaz	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4522472S	yeşil-siyah	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K