

ÖLFLEX® LIFT N

Soğuk havalarda esnek, destek elemanları olan PVC asansör kabloları

ÖLFLEX® LIFT N - PVC bağlantı ve kontrol kablosu, asansör/lift için taşıma elemanı bulunur, 300/500V, sınıf 6, çok esnek, açık alanda kullanım

Bilgi

Yeni ürün, ÖLFLEX® LIFT'in ardılı



Dış kullanım için uygun



Soğuğa dirençli



Optimum destek elemanı



UV-dayanım

Faydalar

Uzun hizmet ömrü için özel kablo tasarımı

Ekstra ince telli iletken tasarımı nedeniyle çok esnek

Uygulama alanı

Asansör konstrüksiyonunun çeşitli alanlarında elektriksel bütünlüğü sağlayan asansör kablosu

Dış mekân asansörlerde kullanım için uygun

ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

ÖLFLEX®CRANE kablolar için montaj ve kullanım kılavuzları katalog ekinde, teknik tablo T4 bulunabilir; ÖLFLEX®LIFT kabloları için katalog ekine, teknik tablo T5'e bakınız.

Ürün özellikleri

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Hava koşullarına uygun

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires
Özel PVC-bazlı damar izolasyonu
Sentetik lif taşıma organı
Damar ve kılıf arasında keçe sarımı
Özel PVC-bazlı dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000826

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kodlama

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000826

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Asansör kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu:

VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

Askı uzunluğu:

bkz. ürün tablosu

İletken bükümü:

VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 20 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

4000 V

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® LIFT N

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Maks. askı uzunluğu (m)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2027020	7 G 1.0	11,3	80	67,2	190
2027022	12 G 1.0	16,1	80	115,2	370
2027024	18 G 1.0	16,3	60	172,8	430
2027027	24 G 1.0	19,3	60	230,4	595